

# AGILA

2477PNP150P30

EAN 4031582422009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Název produktu              | Agila                          |
| Typ                         | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| Norma                       | EN12530 – Kolečka zařízení     |
| Nosnost 3 km/h              | 75 kg                          |
| Statická Nosnost            | 150 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                          |
| Celková výška               | 185 mm                         |
| Celková hmotnost            | 0,981 kg                       |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Polyprpylen              |
|                    | měkký                    |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Napěněný     |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdem     |
| Průměr             | 150 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 32 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 75 Obuv A                |

## UCHYCENÍ

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Materiál        | Ocelový plech, střední |
| Tvar Vidlice    | Široký                 |
| Otočné ložisko  | Dva míčové závody      |
| Vyosení         | 36 mm                  |
| Poloměr otáčení | 131 mm                 |
| Průměr otáčení  | 262 mm                 |

## MONTÁŽ

|                        |  |
|------------------------|--|
| Typ uchycení           | Díra na šroub  |
| Průměr otvoru uchycení | 11 mm  |
| Informace              | Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky. |

# AGILA

2477PNP150P30

EAN 4031582422009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

