

BASETECH

POR125x40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Basetech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0.2 kg

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12 mm
Longueur de moyeu	44.4 mm
Dureté du Bandage (D)	65 Shore D

BASETECH

POR125x40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

