

## STYLEA

5925XOI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582344233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Termék neve                       | Stylea                |
| Ház típusa                        | Kerékfékes görgő      |
| Standard                          | EN12528 - Bútorgörgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 50 kg                 |
| Elektromosan vezető               | ✓                     |
| Statikus teherbírás               | 100 kg                |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C                 |
| Összsúly                          | 91,5 mm               |
| Teljes szélesség                  | 46 mm                 |

## KERÉK

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Felépítmény anyaga | Poliamid, elektromosan vezető |
| Futófelület anyaga | Kerékkel megegyező            |
| Csapág             | Siklócsapág távtartóval       |
| Tengely            | Szegecselt                    |
| Szálvédők          | Futófelület védelem nélkül    |
| Átmérő             | 65 mm                         |

Futófelület szélessége 7 mm

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
AwardIF  
Design  
Award

## VÁZ

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Anyag           | Poliamid         |
| Villa alakja    | Ikerkerek villa  |
| Forgócsapág     | Csap, forgatható |
| Körbeforgás     | 77 mm            |
| Körbeforgás     | 154 mm           |
| Kupola átmérője | 23 mm            |

## SZERELVÉNY

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szerelvény típusa     | Zsákfurat B10 szerelvényhez |
| Csavar furat átmérője | 11 mm                       |

# STYLEA

5925XOI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582344233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

