

STYLEA

5925XOI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582344233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Stylea
Ház típusa	Kerékfékes görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	50 kg
Elektromosan vezető	✓
Statikus teherbírás	100 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	91,5 mm
Teljes szélesség	46 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Síklócsapág távtartóval
Tengely	Szegecselt
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	65 mm

Futófelület szélessége 7 mm

Deutscher
Designer
ClubInterzum
AwardIF
Design
Award

VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Ikerkerek villa
Forgócsapág	Csap, forgatható
Körbeforgás	77 mm
Körbeforgás	154 mm
Kupola átmérője	23 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője	11 mm

STYLEA

5925XOI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582344233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

