

AGILA

2470UAP100R47-32-35

EAN 4031582325638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта | Agila |
| Тип | Поворотное Колесная опора |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 100 kg |
| Грузоподъемность статическая | 200 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C |
| Общая высота | 138 mm |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса | Полиамид |
| Материал протектора | Полиуретан, Инжекционный |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 100 mm |
| Ширина Протектор | 32 mm |
| Твердость Протектор (D) | 40 Береговая D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Материал | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы | Широкая |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Офсет (Смещение) | 38 mm |
| Радиус поворота | 88 mm |
| Поворотное соединение | 176 mm |

ФИТИНГ

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Тип фитинга | Синтетический расширитель, квадратный |
| Распорный фитинг (минимум) | 32 mm |
| Распорный фитинг (максимум) | 35 mm |
| Подсказка | Укажите внутренний диаметр пробы при заказе. |

AGILA

2470UAP100R47-32-35

EAN 4031582325638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

