

# ALPHA SMART STAINLESS

8378BOG080P62

EAN 4031582494099



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●○●

Desgaste ●●●●●

Resistencia a la corrosión ●●●●●

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Alpha smart stainless

Tipo Rueda fija

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 100 kg

Inoxidable ✓

Capacidad de carga estática 200 kg

Rango de temperatura (mínimo) -40 °C

Rango de temperatura (máximo) 280 °C

Altura total 108 mm

Peso total 0,472 kg

## ARO

Material del cuerpo Termorresistencia Plástico, resistente al calor

Material de la banda de rodadura Idéntico con cuerpo de Aro

Cojinete Arbusto de cojinete seco

Eje Enroscado con tuerca

Diámetro 80 mm

Ancho de Banda de rodadura 35 mm

Dureza de la Banda de rodadura (D) 85 Shore D

## SOPORTE

Material Acero Inoxidable, pesado

Forma de Horquilla Forma Delgado

## AJUSTE

Tipo de ajuste Placa rectangular

Longitud de la placa 100 mm

Anchura de la placa 85 mm

Longitud del orificio de la placa (mínimo) 77 mm

Longitud del orificio de la placa (máxima) 80 mm

Anchura del orificio de la placa (máxima) 60 mm

Diámetro del orificio de la placa 9 mm