

LINEA CLINIC LOAD

5984UAP150R36-32S30 D 9002

EAN 4031582382518

Numéro de commande 00000101



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea clinic load
Capacité de charge à 3 km/h	200 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	600 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	155 mm
Largeur totale	71 mm
Poids	1.62 kg

CHAPE

Déport	47.5 mm
Rayon d'encombrement	122.5 mm
Diamètre d'encombrement	245 mm
Diamètre du dôme	46 mm

ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	15 mm
Largeur du corps de roue	15 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	32 mm
Longueur de la vis	51 mm
Position de la tige filetée	7 mm
Nombre de trous de fixation	2

