

# ALPHA

3477UAR200P63 NATURAL/3004

EAN 4031582305791

Número de encomenda 00039502



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistência à corrosão ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Alpha                                |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão total   |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 350 kg                               |
| Capacidade de carga estática      | 700 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                                |
| Altura total                      | 240 mm                               |
| Largura geral                     | 96 mm                                |
| Peso geral                        | 2,683 kg                             |

## RODA

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida             |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Injetado |
| Rolamento                  | Rolamento             |
| Eixo                       | Aparafusado com porca |
| Cor da Roda                | Branco natural        |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios         |
| Diâmetro                   | 200 mm                |
| Largura do Piso            | 46 mm                 |
| Largura do corpo           | 46 mm                 |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A            |
| Dureza do Piso (D)         | 42 Shore D            |

## SUPORTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Material                | Folha de aço, pesada  |
| Em Forma de Garfo       | Amplio                |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas |
| Cor                     | Passivada a azul      |
| Offset                  | 55 mm                 |
| Raio giratório          | 167 mm                |
| Interferência giratória | 334 mm                |
| Diâmetro do dome        | 96 mm                 |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 137 mm                      |
| Largura da placa                      | 105 mm                      |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm                       |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 75 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 105 mm                      |
| Diâmetro do furo da placa             | 11 mm                       |

# ALPHA

3477UAR200P63 NATURAL/3004

EAN 4031582305791

Número de encomenda 00039502



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

