


FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	○ ○ ○ ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	○ ○ ○ ○ ○
Kopás	○ ○ ○ ○ ○
Korrozióálló képesség	○ ○ ○ ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Footmaster
Ház típusa	Forgóvilla görgő
Teherbírás 3 km/h-nál	250 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	90 °C
Összsúly	6,97 kg
Teljes szélesség	128 mm

VÁZ

Ellensúlyoz	30 mm
Körbeforgás	180 mm
Kúpola átmérője	112 mm

KERÉK

Csapágy	Megmunkálatlan kerékagy
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	30 mm
Test szélessége	30 mm

SZERELVÉNY

Talplemez hossza	112 mm
Talplemez szélessége	112 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	92 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	92 mm
Tengely furat átmérője	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

Rendelési szám 00800105

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

