

# NOVATECH

RK.ETP085X55-Ø47X12,5

EAN 4031582369564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Novatech

Тип корпусу Колесо

Обвантажопідйомність 3 км/год 550 kg

Статичний Вантажопідйомність 1100 kg

Діапазон температур (мінімальний) -20 °C

Діапазон температур (максимальний) 60 °C

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Не визначено
Матеріал протектору	Поліпропілен , м'який
Діаметр	85 mm
Протектор	55 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Діаметр Кульковий підшипник	47 mm
Кульковий підшипник	12,5 mm

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

