

ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○ ○
Atriție	● ● ● ● ● ●
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ● ●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha stainless
Tip	Rola fixă
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	125 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Da
Capacitate de încărcare statică	250 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	250 °C
Înălțime totală	128 mm
Lățime totală	85 mm
Greutate totală	0,51 kg

FURCĂ

Materialul de construcție	Oțel Inoxidabil, greu
Formă Furcă	Larg
Culoare	Oțel Inoxidabil

ROATĂ

Material pentru corp	Termoset Plastic, rezistent la căldură
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Bucșă rulment uscată
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Negru
Diametru	100 mm
Benză de rulare	35 mm
Lățimea corpului	35 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	90 pe malul D

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	100 mm
Lățimea plăcii	85 mm
Lungime orificiu placă (minim)	77 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	60 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	80 mm
Diametru orificiu placă	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074

Numărul de comandă 00035519

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

