INFORMACIÓ DE PRODUCTE

STORA

2370PIP100S74

EAN 4031582369359

La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●○○
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Stora
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	80 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	160 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	128 mm

SUPORT

Material d'habitatge	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Escàs
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	35 mm
Scio de giro	85 mm
Sterferencia de giro	170 mm

RODA

Tread hardness	suau
Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, no senyalització
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	75 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga roscada amb Coll hexagonal, superior, reblada

© Copyright 2026 TENTE International GmbH