

AFDEKONTWERP

2076PIP125R36-32S30

EAN 4031582360936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|--|
| Productnaam | Afdek ontwerp |
| Type | Wielen met centrale , Totale vergrendeling |
| Standaard | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 80 kg |
| Statisch draagvermogen | 160 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 163 mm |

WIEL

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Materiaal wielkern | Polypropyleen zacht |
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, niet-markerend |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 75 Shore A |

BEHUIZING

| | |
|--------------|--------------------|
| Materiaal | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm | Gesloten |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Offset | 41 mm |
| Zwenk radius | 103,5 mm |
| Draaicirkel | 207 mm |

FITTING

| | |
|------------------|---|
| Type bevestiging | Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant |
| Diameter Bout | 32 mm |
| Lengte Bout | 50 mm |

Red Dot
Design
Award

AFDEKONTWERP

2076PIP125R36-32S30

EAN 4031582360936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN



Red Dot
Design
Award