

AGILA

2477YGO125R05-28

EAN 4031582340822



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Kravnese pie 3 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	✓
Statiskā kravnese	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	163 mm
Kopējais svars	1,075 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Gūltnis	Cuscinetto piano
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūtnis	Divu bumbu sacīkstes
Ofsets	41 mm
Pagrieziena rādiuss	131 mm
Grozāms savienojums	262 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs	28 mm
Skrūves garums	45 mm

AGILA

2477YGO125R05-28

EAN 4031582340822



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

