PURETECH

DIK 075x25-Ø6,1

EAN 4031582070149

Numéro de commande 00004055



ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Diamètre de l'alésage	6 mm
Longueur de moyeu	28 mm
Largeur du corps de roue	25 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Capacité de charge à 3 km/h	55 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	110 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids	0.22 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

PURETECH

DIK 075x25-Ø6,1

EAN 4031582070149

Numéro de commande 00004955

Dessins du produit

