

ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ○ ○ ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ● ●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha stainless
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h	125 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	Sí
Tracidad de carga estàtica	250 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	250 °C
Alçada total	128 mm
Àmplia general	85 mm
Pes total	0,51 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Inoxidable, pesat
Forquilla Forma	Ample
Color	Inoxidable

RODA

Material corporal	El termocontes de Plàstic, resistent a la calor
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Sec amb Bush
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Negre
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	35 mm
Corporació ample	35 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	90 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	100 mm
Placa ampla	85 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	77 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	60 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074

Número de comanda 00035519

Plànols del producte



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

