

COMPACTA

2198UOI030P60-45x20

EAN 4031582030068



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Compacta
Tipo	Ruota fissa
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	30 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	60 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	34 mm
Larghezza complessiva	20 mm
Peso complessivo	0,03 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Angolare
Colore	Passivato blu
Diametro cuffia superiore	20 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Senza parafili
Diametro	30 mm
Larghezza battistrada	15 mm
Larghezza corpo	15 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	45 mm
Larghezza della piastra	20 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	35 mm
Larghezza foro piastra (massima)	35 mm
Diametro del foro della piastra	5,5 mm

COMPACTA

2198UOI030P60-45x20

EAN 4031582030068

Numero d'ordine 00021134

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

