

AGILA

2470UAK050P30-11

EAN 4031582301083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Emise CO ₂ (rozsah 3)	0.78
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	50 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	69 mm
Stavební výška	43 mm
Celková hmotnost	0,19 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	24 mm
Poloměr otáčení	41 mm
Průměr otáčení	98 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Kuželové ložisko
Barva kola	břidlicově šedá (RAL7015)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	20 mm
Šířka středu kola	20 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	11 mm
Informace	Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.

AGILA

2470UAK050P30-11

EAN 4031582301083

Objednáací číslo 00004015
Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

