

## ALPHA STAINLESS

8477UFX100P30-11

EAN 4031582370201



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ● |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ● |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto           | Alpha stainless                  |
| Tipo                          | Rueda giratoria con Freno total  |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 150 kg                           |
| Inoxidable                    | ✓                                |
| Capacidad de carga estática   | 300 kg                           |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                           |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                            |
| Altura total                  | 128 mm                           |
| Peso total                    | 0,827 kg                         |

## ARO

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                                   |
|                                    | blando                                      |
| Material de la banda de rodadura   | Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión, Sellado   |
| Eje                                | Enroscado con tuerca                        |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas                     |
| Diámetro                           | 100 mm                                      |
| Ancho de Banda de rodadura         | 34 mm                                       |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 64 Shore A                                  |

## SOPORTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Material                 | Acero Inoxidable, pesado |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                    |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas    |
| Desplazamiento           | 41 mm                    |
| Interferencia de giro    | 242 mm                   |

## AJUSTE

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo de ajuste                 | Agujero para tornillo |
| Diámetro del agujero del Perno | 11 mm                 |

# ALPHA STAINLESS

8477UFX100P30-11

EAN 4031582370201



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

