

GALEA

5071YGP100P30-10

EAN 4031582354201



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Galea
Ház típusa	Forgóvillás görgő irányfékkel
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírási 3 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezetős	✓
Statikus teherbírási	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	139 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén, elektromosan vezetős
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi, elektromos vezetős
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérős	100 mm
Futófelület szélessége	30 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

VÁZ

Anyag	Poliamid
Villa alakja	Zárt
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Ellensúlyoz	40 mm
Körbeforgás	205 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csavarfurat
Csavar furat átmérője	10 mm

GALEA

5071YGP100P30-10

EAN 4031582354201



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

