

AVIANA

5976PIP075R36-32S1X30° N SO

EAN 4031582550368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
-----------------------	-----------

Шум руху	● ● ● ● ○
----------	-----------

Атритація	● ● ● ○ ○
-----------	-----------

Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○
----------------------	-----------

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Aviana
Тип	Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	104,5 mm
Загальна ширина	69 mm
Загальна вага	0,723 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Лита гума, без маркування
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Протектор	Антрацитово-сірий (RAL7016)
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	75 mm
Ширина тіла	25 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліамід
Виля Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Срібно-сірий (RAL7001)
Офсет (Зсув)	29 mm
Радіус повороту	69,5 mm
Поворотне з'єднання	138 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт	32 mm
Довжина Болт	51 mm
Положення різьби Болт	7 mm
Кількість монтажних отворів Болт	2



Нагорода Red
Dot Дизайн
Award



Нагорода
German Дизайн
Award