

# NOVATECH

FTF250X75-Ø80-4XØ15

EAN 4031582331707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ● ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Novatech

Tipus Aro

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 8,673 kg

## RODA

Material corporal Ferro Colat

Material de la banda de rodadura Poliuretà, Fos

El Bearing Roda amb pestanya

Diametralització 250 mm

Banda de rodadura ample 75 mm

El forat Eix Diàmetre del forat 80 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 92 Shore A

Cercle de forats de Cielo 112 mm

Fitting Diàmetre del forat 15 mm

Apte per atlet

## FITACIÓ

Pern muntant la quantitat de forats 4

## DIBUIXOS TÈCNICS

