INFORMACIJE O PROIZVODU

# GALEA

## 5077PJH100P60-90x70

EAN 4031582367881

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●○○ |
| Buka u pokretu | ●●●○○ |
| Ishrana | ●●●○○ |
| otpornost na rdju | ●●●●○ |

### OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Galea |
| Tip | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 100 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 200 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 138 mm |
| Ukupna težina | 0.48 kg |

### KUCISTE

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | poliamid |
| oblik viljuska | Zatvoreno |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| ofset | 40 mm |
| Otpor okretanju | 205 mm |

### TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | polipropilen |
| materijal omotaca | Termoplastična guma |
| Nošenje | klizni lezaj |
| stitnici omotaca | Sa threadguard |
| Prečnik | 100 mm |
| Širina omotac | 30 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A |

### PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 90 mm |
| Širina ploče | 70 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 60 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 70 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 50 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 55 mm |
| Prečnik otvora ploče | 8 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA

5077PJH100P60-90x70

EAN 4031582367881

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Crteži proizvoda



© Copyright 2026 TENTE International GmbH