



ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Diamètre	82 mm
Largeur du bandage	60 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	62 mm
Largeur du corps de roue	60 mm
Type de roulement	6204ZV

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 4 km/h	600 kg
Capacité de charge à 6 km/h	480 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1.09 kg

