

ALPHA STAINLESS

8470UOD100P30-11

EAN 4031582377163



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

| | |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost | ● ● ○ ○ ○ |
| Opotřebení | ● ● ● ● ● |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ● |

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu | Alpha stainless |
| Typ | Otočné Kolečko |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 150 kg |
| Nerezové | ✓ |
| Statická Nosnost | 300 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 128 mm |
| Celková hmotnost | 0,751 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu | Polyamid |
| Materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko | Valivé ložisko, Nerezové |
| Osa kola | Šroub s maticí |
| Průměr | 100 mm |
| Šířka Běhoun | 36 mm |
| Tvrdość Běhoun (D) | 75 Shore D |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|----------------------|
| Materiál | Nerezové ocel, těžká |
| Tvar Vídlice | Široký |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Vyosení | 41 mm |
| Poloměr otáčení | 91 mm |
| Průměr otáčení | 182 mm |

MONTÁŽ

| | |
|------------------------|---------------|
| Typ uchycení | Díra na šroub |
| Průměr otvoru uchycení | 11 mm |

ALPHA STAINLESS

8470UOD100P30-11

EAN 4031582377163



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

8470UOD100P30- ϕ 11

