

ELASTECH

UER 125X40-Ø12

EAN 4031582323306

Rendelési szám 00030962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Csapág	Tűgörgős csapág
Kerék színe	Ezüstsürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	40 mm
Tengely furat átmérője	12 mm
Kerékagy hossza	44 mm
Test szélessége	40 mm
A futófelület keménysége (A)	63 Shore A

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Elastech
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	250 kg
Statikus teherbírás	500 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,401 kg

ELASTECH

UER 125X40-Ø12

EAN 4031582323306
Rendelési szám 00030962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

