PRODUCTINFORMATIE

DURATECH HEAT

BOG 080x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582317695



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Thermoset van Kunststof, hittebestendig
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Droge lagerbus
Kleur Wiel	Zwart
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Asgatdiameter	8 mm
Naaflengte	45,5 mm
Breedte wielkern	35 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	90 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●○○○
Verloop	●●●●●
Corrosieweerstand	●●●●●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech heat
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Ja
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	280 °C
Totaal gewicht	0,21 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

BOG 080x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582317695

Bestelnummer 00035369

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH