INFORMAȚII DESPRE PRODUS

ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●○○○
Zgomot de mișcare	●●●●●
Atriție	●●●○○
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Elastech
Tip	Roată
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	600 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	500 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	1000 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	85 °C
Greutate totală	2,31 kg

ROATĂ

Tread hardness	moale
Material pentru corp	Oțel, fier
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată
Lagăr	Orificiu, neprelucrat
Roată	Jet negru (similar RAL9005)
Diametru	200 mm
Benză de rulare	75 mm
Diametrul găurii Axă	100 mm
Lungime butuc	75 mm
Lățimea corpului	75 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	68 Pe malul A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Numărul de comandă 00830872

Desene ale produsului




ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Numărul de comandă 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH