INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# MAXTECH

## UAR 080x38-Ø12 HL44,4 7001/7015

EAN 4031582323085




A imagem pode diferir do produto original

### RODA

| | |
|---|---|
| Material do centro da roda | Poliamida |
| Material do piso da roda | Poliuretano, Injetado |
| Rolamento | Rolamento |
| Cor da Roda | Cinzento prateado (RAL7001) |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 80 mm |
| Largura do Piso | 38 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 12 mm |
| Comprimento do cubo | 44,4 mm |
| Largura do corpo | 38 mm |
| Dureza do Piso (A) | 92 Shore A |
| Dureza do Piso (D) | 42 Shore D |

### DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Desempenho do rolamento | ●●●○○ |
| Ruído de movimento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●●○ |
| Resistência à corrosão | ●●●○○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Nome do produto | Maxtech |
| Tipo | Roda |
| Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 150 kg |
| Elétrico condutivo | Não |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 300 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C |
| Peso geral | 0,19 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# MAXTECH

## UAR 080x38-Ø12 HL44,4 7001/7015

EAN 4031582323085

Número de encomenda 00007010

**Desenhos do produto**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH