

# LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001

EAN 4031582373011



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ● |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ○ |

## 핵심 속성

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 제품명            | Linea low height |
| 하우징 유형         | 회전 캐스터           |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 90 kg            |
| 전기 전도성         | 아니요              |
| 스테인리스          | 아니요              |
| 정지 중 하중용량      | 180 kg           |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C           |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C            |
| 총높이            | 78 mm            |
| 전체 너비          | 58 mm            |
| 전체 체중          | 0.22 kg          |

## 하우징

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 주택 자재   | 폴리아미드           |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징        |
| 스위블 베어링 | 정밀 볼 베어링        |
| 색상      | 실버 그레이(RAL7001) |
| 오프셋     | 23 mm           |
| 회전 반경   | 60.5 mm         |
| 회전 간섭   | 121 mm          |
| 돔 직경    | 30 mm           |

## 휠

|            |                  |
|------------|------------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드            |
| 트레드 재질     | 폴리우레탄, 주입        |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링         |
| 트레드 색상     | 슬레이트 회색(RAL7015) |
| 휠 색상       | 슬레이트 회색(RAL7015) |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함         |
| 직경         | 75 mm            |
| 트레드 폭      | 15 mm            |
| 차축 홀 직경    | 0 mm             |
| 허브 길이      | 0 mm             |
| 차체 너비      | 15 mm            |
| 트레드의 경도(A) | 92 Shore A       |

## 피팅

|         |      |
|---------|------|
| 피팅 유형   | 볼트홀  |
| 볼트 홀 직경 | 8 mm |



도이처 디  
자이너 클  
럽



Interzum  
어워드



IF 디자인  
어워드

# LINEA LOW HEIGHT

5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001


EAN 4031582373011

주문 번호 00770581

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



도이처 디  
자이너 클  
럽



Interzum  
어워드



product  
design  
award

IF 디자인  
어워드