

COMPACTA

1430PJ025P60-35X30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ● ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Compacta
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	70 kg
Capacidade de carga estática	140 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	86 mm
Largura geral	24 mm
Peso geral	0,03 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha termoplástica
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Cor da Roda	Cinzentado prateado (RAL7001)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	25 mm
Largura do Piso	15 mm
Largura do corpo	15 mm
Dureza do Piso (A)	87 Shore A

SUPORTE

Material	Folha de aço, leve
Em Forma de Garfo	Amplo
Rolamento giratório	Uma Fila esferas
Cor	Passivada a azul
Offset	23 mm
Raio giratório	82 mm
Interferência giratória	164 mm
Diâmetro do dome	24,5 mm
Diâmetro da rosca	0 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	35 mm
Largura da placa	30 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	23 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	28 mm
Diâmetro do furo da placa	4,2 mm
Comprimento da Espiga	15 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

COMPACTA

1430PJI025P60-35X30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

