

# STYLEA

5920UOI035P41 TFR

EAN 4031582399967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●●

Resistència a a la corrosió ●●●●○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Stylea
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	50 kg
Tracidad de carga estàtica	100 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	41 mm
Àmplia general	52 mm
Pes total	0,08 kg

## RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	35 mm
Banda de rodadura ample	11 mm

## SUPORT

Material	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Scio de giro	37 mm
Sterferencia de giro	74 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa de placa
Placa llarga	38 mm
Placa ampla	38 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	28 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	28 mm
Placa de diàmetre	4,4 mm