

# KAPPA

9682IEP200P63 CL67

EAN 4031582315912  
Bestelnummer 00802696



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa
Type	Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	450 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	360 kg
Statisch draagvermogen	900 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	245 mm
Totale breedte	116 mm
Totaal gewicht	4,981 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Aluminium
	zacht
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Jet black (vergelijkbaar RAL9005)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	68 Shore A

## BEHUIZING

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
Zwenklager	Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	59 mm
Zwenk radius	160 mm
Draaicirkel	320 mm
	✓
Diameter koepel	111 mm

## FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	135 mm
Breedte plaat	110 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	75 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	105 mm
Diameter plaatgat	11 mm

# KAPPA

9682IEP200P63 CL67

EAN 4031582315912  
Bestelnummer 00802696



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

