

LUMINA

A520POI050L51-8 BLANCA

EAN 4031582439229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto           | Lumina                        |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria Rueda         |
| Estándar                      | EN12528 - Ruedas para muebles |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 40 kg                         |
| Capacidad de carga estática   | 80 kg                         |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C                        |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C                         |
| Altura total                  | 56 mm                         |
| Ancho total                   | 54 mm                         |
| Peso total                    | 0,052 kg                      |

ARO

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Polipropileno                              |
| Material de la banda de rodadura   | Idéntico con cuerpo de Aro                 |
| Cojinete                           | Cojinete liso con Separador tubo separador |
| Eje                                | Remachado                                  |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas                    |
| Diámetro                           | 50 mm                                      |
| Ancho de Banda de rodadura         | 7 mm                                       |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 65 Shore D                                 |

SOPORTE

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Material                 | Polipropileno                          |
| Forma de Horquilla Forma | Aro doble Soporte, cerrado, con cúpula |
| Rodamiento giratorio     | Vástago giratorio Espiga               |
| Radio de giro            | 48 mm                                  |
| Interferencia de giro    | 96 mm                                  |

AJUSTE

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de ajuste                 | Agujero ciego para conexión B10 |
| Diámetro del agujero del Perno | 8 mm                            |

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# LUMINA

A520POI050L51-8 BLANCA

EAN 4031582439229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

---

