

SCOUT

814SUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●●●

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Scout
Тип	Завъртане на Колело с пружинно заредено Заклучване по пососка
Товароносимост при 3 км/ч	150 kg
Товароносимост при 4 км/ч	150 kg
Неръждаемост	✓
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	242 mm
Обща ширина	72 mm
Общо тегло	2,912 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
	мек
Материал на резбата	Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Лагер	Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	40 mm
Твърдост на Резба (A)	64 Бръснач A

ВИЛКА

Материал	Неръждаемост стомана, тежка
Форма Вилица	Ъглова
Въртящ се лагер	Прецизен сачмен лагер
Изместване	50 mm
Радиус на завъртане	150 mm
Интерференция при завъртане	300 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	130 mm
Ширина на плаката	74 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	110 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	50 mm
Диаметър на отвора на плаката	10,5 mm

SCOUT

814SUF200P60 180° SMART

EAN 4031582429916



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

