TERMÉKINFORMÁCIÓK

DURATECH

TOP 085x65-Ø20 HL65

EAN 4031582331172



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●●●
Mozgás zajkibocsátása	●●○○○
Kopás	●●●●●
Korrozióálló képesség	●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	650 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	520 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	1300 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,54 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	85 mm
Futófelület szélessége	65 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	65 mm
Test szélessége	65 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D
Csapágy típusa	6204

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 085x65-Ø20 HL65

EAN 4031582331172

Rendelési szám 00832611
Termékrajzok





