

LUMINA

5520PJ050L51-10 MOUSE, RED



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|-----------------------|-------|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху | ●●●○○ |
| Атриація | ●●●○○ |
| Стійкість до корозії | ●●●●○ |

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Назва продукту | Lumina |
| Тип корпусу | Поворотний Колісна опора |
| Стандартний | EN12528 — Меблеві колісні опори |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 40 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 80 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 71,5 mm |
| Загальна ширина | 55 mm |
| Загальна вага | 0,1 kg |
| Тип обличчя | Миша |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
| Носіння | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Вісь | Згинання |
| Колір Протектор | Дорожньо-сірий А (RAL7042) |
| Колір Колесо | Творчий червоний (Pantone 186C) |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 50 mm |
| Протектор | 10 mm |
| Ширина тіла | 10 mm |
| Твердість Протектор (А) | 90 Прибережна А |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|---|
| Матеріал | Поліамід |
| Виля Форма | Корпус подвійного КолесоКронштейнкуполлом |
| Поворотний вузол | Стрижень, обертання |
| Колір | Творчий червоний (Pantone 186C) |
| Офсет (Зсув) | 20 mm |
| Радіус повороту | 60 mm |
| Поворотне з'єднання | 120 mm |
| Діаметр ковпачка | 23 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Тип налаштування | Глухий отвір для з'єднання В10 |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 10 mm |



Нагорода Red Dot Дизайн Award



LUMINA

5520PJ1050L51-10 MOUSE, RED



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ



Нагорода Red
Dot Дизайн
Award