

GLIDE

A229POI050B10-11x20

EAN 4031582319606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Glide
Тип	Персонализирано решение
Товароносимост при 3 км/ч	30 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	33 mm
Обща ширина	50 mm
Общо тегло	0.06 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полипропилен
Форма Вилица	Прав
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Диаметър на купол	38 mm
Диаметър на яката	50 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт	11 mm

GLIDE

A229POI050B10-11x20

EAN 4031582319606

Номер на поръчката 00072176
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

