

NOVATECH

ETP 080X54-Ø20 HL54

EAN 4031582318562

Numero d'ordine 00830660



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Acciaio, ferro
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Giallo miele (RAL1005)
Parafili	Con parafili
Diametro	80 mm
Larghezza battistrada	54 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	54 mm
Larghezza corpo	54 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D
Tipo di cuscinetto	6204

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	500 kg
Portata a 6 km/h	400 kg
Portata statica	1000 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,87 kg

NOVATECH

ETP 080X54-Ø20 HL54

EAN 4031582318562

Numero d'ordine 00830660



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

