

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-S-NYN

EAN 4031582413212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ○ ○ ○ ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ○ ○ ○ ○ ○

Kopás ○ ○ ○ ○ ○

Korrozióálló képesség ○ ○ ○ ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Footmaster
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál	280 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	280 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	90 °C
Összsúly	0,7 kg
Teljes szélesség	70 mm

VÁZ

Szín	Fehér
Ellensúlyoz	36 mm
Körbeforgás	122 mm
Kupola átmérője	70 mm

KERÉK

Csapágy	Tűgörgős csapágy,tömített
Kerék színe	Fekete
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	25 mm
Test szélessége	25 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-S-NYN

EAN 4031582413212

Rendelési szám 00062140

Termékrajzok



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

