INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# DURATECH

## TOP 082x54-Ø20 HL60

EAN 4031582322583



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

### VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ●●●●● |
| Kustības troksnis | ●●○○○ |
| Nodilums | ●●●●● |
| Korozijas izturīgs | ●●●○○ |

### PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Duratech |
| Korpusa tips | Ritenis |
| Standarta | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 4 km/h | 600 kg |
| Kravnesība pie 6 km/h | 480 kg |
| Elektrovadītspējīga | Nē |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravnesība | 1200 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -40 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais svars | 0,4 kg |

### RITENIS

| | |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Poliamīds, smags |
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Ritenis krāsa | Dabiski balts |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 82 mm |
| Protektora platums | 54 mm |
| Ass atveres diametrs | 20 mm |
| Rumbas garums | 60 mm |
| Korpusa platums | 54 mm |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |
| Gultņa veids | 6204ZV |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# DURATECH

## TOP 082x54-Ø20 HL60

EAN 4031582322583

Pasūtījuma numurs 00804208
**Produkta rasējumi**







