

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN

EAN 4031582413175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Kopás | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Korrozióálló képesség | ○ ○ ○ ○ ○ |

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Termék neve | Footmaster |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 500 kg |
| Elektromosan vezető | Nem |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 500 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 90 °C |
| Összsúly | 2 kg |
| Teljes szélesség | 86 mm |

VÁZ

| | |
|-----------------|--------|
| Szín | Fehér |
| Ellensúlyoz | 46 mm |
| Körbeforgás | 155 mm |
| Kupola átmérője | 86 mm |

KERÉK

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Csapágy | Tűgörgős csapágy,tömített |
| Kerék színe | Fekete |
| Átmérő | 63 mm |
| Futófelület szélessége | 30 mm |
| Test szélessége | 30 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------|-------|
| Csavar furat átmérője | 12 mm |
|-----------------------|-------|

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN

EAN 4031582413175

Rendelési szám 00062079
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

