

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN

EAN 4031582413175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	○ ○ ○ ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	○ ○ ○ ○ ○
Kopás	○ ○ ○ ○ ○
Korrozióálló képesség	○ ○ ○ ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Footmaster
Ház típusa	Forgóvilla görgő
Teherbírás 3 km/h-nál	500 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	500 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	90 °C
Összsúly	2 kg
Teljes szélesség	86 mm

VÁZ

Szín	Fehér
Ellensúlyoz	46 mm
Körbeforgás	155 mm
Kupola átmérője	86 mm

KERÉK

Csapágy	Tűgörgős csapágy, tömített
Kerék színe	Fekete
Átmérő	63 mm
Futófelület szélessége	30 mm
Test szélessége	30 mm

SZERELVÉNY

Csavar furat átmérője	12 mm
-----------------------	-------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN

EAN 4031582413175

Rendelési szám 00062079

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

