

STYLEA

5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006

EAN 4031582310979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stylea
Type	Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	50 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	100 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	77 mm
Totale breedte	54 mm
Totaal gewicht	0,12 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Kleur	Wit aluminium (soortgelijk RAL9006)
Offset	30 mm
Zwenk radius	62 mm
Draaicirkel	124 mm
Diameter koepel	20 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbus
As	Geklinkt
Loopvlak	Wit aluminium (soortgelijk RAL9006)
Wielkleur	Wit aluminium (soortgelijk RAL9006)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	8 mm
Diameter Asgat	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	8 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter	10 mm

STYLEA

5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006

EAN 4031582310979

Bestelnummer 00074332
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

