

## STYLEA

5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006

EAN 4031582310979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ● |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Productnaam                  | Stylea                  |
| Type                         | Wielen                  |
| Standaard                    | EN12528 - Meubel wielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 50 kg                   |
| Elektrisch geleidend         | Nee                     |
| Roestvrij                    | Nee                     |
| Statisch draagvermogen       | 100 kg                  |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                  |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                   |
| Totale hoogte                | 77 mm                   |
| Totale breedte               | 54 mm                   |
| Totaal gewicht               | 0,12 kg                 |

## BEHUIZING

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide                           |
| Vork Vorm                  | Behuizing met twee Wiel             |
| Zwenklager                 | Kraagpen, draaiend                  |
| Kleur                      | Wit aluminium (soortgelijk RAL9006) |
| Offset                     | 30 mm                               |
| Zwenk radius               | 62 mm                               |
| Draaicirkel                | 124 mm                              |
| Diameter koepel            | 20 mm                               |

## WIEL

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide                           |
| Materiaal loopvlak            | Identiek aan Wiel                   |
| Lagering                      | Glijlager met Afstandsbus           |
| As                            | Geklinkt                            |
| Loopvlak                      | Wit aluminium (soortgelijk RAL9006) |
| Wielkleur                     | Wit aluminium (soortgelijk RAL9006) |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer       |
| Diameter                      | 75 mm                               |
| Breedte Loopvlak              | 8 mm                                |
| Diameter Asgat                | 0 mm                                |
| Naaflengte                    | 0 mm                                |
| Breedte wielkern              | 8 mm                                |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 65 Shore D                          |

## FITTING

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Type bevestiging | Blind gat voor B10-fitting |
| Boutgat diameter | 10 mm                      |

# STYLEA

5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006

EAN 4031582310979

Bestelnummer 00074332

Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

