

# AGILA

2470DIK125R47-21,5-24

EAN 4031582328363

Pasūtījuma numurs 00029705



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Krāvnese pie 3 km/h	100 kg
Statiskā krāvnese	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	163 mm
Kopējais svars	1,144 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Lokšņu tērauds
Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gūltnis	Coni di sfere
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plaša
Grozāmais gūtnis	Divu bumbu sacikstes
Ofsets	41 mm
Pagrieziena rādiuss	103,5 mm
Grozāms savienojums	207 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Sintētiskais paplašinātājs, kvadrātveida
Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)	21,5 mm
Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais)	24 mm
Ieteikums	Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.

# AGILA

2470DIK125R47-21,5-24

EAN 4031582328363  
Pasūtījuma numurs 00029705



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

