

SOCKET

Kunststoff Hülse R20-19/11

EAN 4031582090123



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Стійкість до корозії



ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Розетка
Тип	Акcesуар
ОбВантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Загальна висота	36 mm
Загальна вага	0,01 kg

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Синтетична розетка, кругла
Діаметр Болт	19 mm