DURATECH

UOR 125x40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

Numéro de commande 00020966



ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l’alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44.4 mm
Largeur du corps de roue	40 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Conducteur d’électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	600 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.25 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

UOR 125x40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

Numéro de commande 00030966

Dessins du produit

