

AGILA

2477DIK150R47-32-35

EAN 4031582326239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia                     | ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nom del producte           | Agila                           |
| Tipus                      | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg                          |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg                          |
| Temperatura (mínim)        | -10 °C                          |
| Temperatura màxima (màxim) | 40 °C                           |
| Alçada total               | 188 mm                          |

RODA

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Material corporal                   | Acero de huellas                |
| Material de la banda de rodadura    | Goma massissa, no senyalització |
| El Bearing                          | Rodament de boles cònic         |
| Protectors de fil                   | Amb la guardaespatlles          |
| Diametralització                    | 150 mm                          |
| Banda de rodadura ample             | 32 mm                           |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 80 Shore A                      |

SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Placa d'acer, mitjà |
| Forquilla Forma      | Ample               |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de ball |
| Desplaçament         | 36 mm               |
| Scio de giro         | 131 mm              |
| Sterferencia de giro | 262 mm              |

FITACIÓ

|                            |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipus de Fitting           | Expansió sintètica, plaça                                              |
| Fixació expansiva(Minimum) | 32 mm                                                                  |
| Fixació expansivamàxim)    | 35 mm                                                                  |
| Col·lecció                 | Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar. |

# AGILA

2477DIK150R47-32-35

EAN 4031582326239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

