

DURATECH

TOP 085X70-Ø20 HL70

EAN 4031582331189
Bestelnummer 00832612



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Wielkern materiaal | Polyamide, zwaar |
| Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
| Lager | Precisiekogellagers |
| Kleur Wiel | Natuurlijk wit |
| Afdekkapjes | Zonder afdekkapjes |
| Diameter | 85 mm |
| Breedte Loopvlak | 70 mm |
| Asgatdiameter | 20 mm |
| Naaflengte | 70 mm |
| Breedte wielkern | 70 mm |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 75 Shore D |
| Type lager | 6204 |

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid | ● ● ○ ○ ○ |
| Verloop | ● ● ● ● ● |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Productnaam | Duratech |
| Type | Wiel |
| Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 750 kg |
| Draagvermogen bij 6 km/u | 600 kg |
| Statisch Draagvermogen | 1500 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totaal gewicht | 0,543 kg |

DURATECH

TOP 085X70-Ø20 HL70

EAN 4031582331189
Bestelnummer 00832612



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

